



Inserto VNMG per finitura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 160408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3981 160408
GTIN	4067263094883
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2.5 mm
Contenuto	251829 HBT130
Numero pezzi	50
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Rivestimento	TiCN
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3981 160408