


Garant
SCMT 120404, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260748 HB7415
GTIN	4045197817013
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 120404 HB7415 Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: HB7415
 Rompitrucioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 1 mm
 Avanzamento f : 0,1 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	TIS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 1 mm
Avanzamento f	0,1 mm/gir,
Tipo	HB7415

Impiego principale	S
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura