

**Formato convenienza Inserto per sgrossatura WNMG 30 pezzi HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2494 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	252208 HB7035-2
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 290 mm/min
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2494 080408
