



Morsetti di bloccaggio piatti, Larghezza scanalatura a: 16mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375115 16
GTIN	4020772374167
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Struttura ribassata; posizionare il morsetto di bloccaggio piatto sul pezzo. Serrare quindi le viti di fissaggio per il banco macchina. Il pezzo viene serrato azionando la vite di serraggio.

Uso:

Per il serraggio laterale di pezzi piani e una lavorazione delle superfici senza alcun ingombro bordi. Possibilità d'impiego orizzontale e verticale.

Materiale:

Acciaio bonificato e brunito.

Descrizione tecnica

Altezza massima h_2	25 mm
Altezza minima h_1	16 mm
Forza di serraggio F_1 orizzontale	15 kN
Filettatura G	M12
Altezze intermedia H_1	16 mm
Forza di serraggio F_2 verticale	7,5 kN
Larghezza scanalatura a	16 mm
Lunghezza L	110 mm
Larghezza B	44 mm

Modello	6496
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione