



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3508 09T308
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260152 HB7140-2
Tolleranza	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Rivestimento	Con rivestimento

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3508 09T308