

**Calibro di profondità, Intervallo di misurazione: 800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418000 800
GTIN	4045197203618
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificate. Nonio in esecuzione cromata opaca.

Fornitura:

A partire da Dimensione 500 fornito di custodia.

Descrizione tecnica

Misura minima b	13 mm
Misura minima a	10 mm
Risoluzione	1/20 mm
Intervallo di misurazione	0 - 800 mm
Lunghezza nonio	39 mm
Lunghezza base di appoggio	250 mm
Sezione trasversale del corsoio	20×5 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Scostamento di misura E MPE	±0,12 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Taratura	A1
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000