

Garant**Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 070202**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2822 070202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Contenuto	260449 HB7010-2
Codice ISO Inserto	DCMT 070202
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 440 mm/min
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2822 070202