

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3508 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260158 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Tolleranza	M
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3508 120404