

**Formato convenienza Inserto per finitura DNMG 30 pezzi HB7010-2****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | GG2419 150608 |
| GTIN            | 4067263092278 |
| Classe articolo | GGN           |

**Descrizione tecnica**

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Raggio di curvatura                              | 0,8 mm                |
| Codice ISO Inserto                               | DNMG 150608           |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$        | 0,55 mm               |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 170 - 500 mm/min      |
| Contenuto                                        | 250660 HB7010-2       |
| Impiego principale                               | P                     |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,3 - 2 mm            |
| Assegnazione finitura/sgrossatura                | Finitura              |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,4 mm/gir,     |
| Numero di sostituzioni/taglienti                 | 4                     |
| Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$        | 3,75 mm               |
| Materiale da taglio                              | HM                    |
| Numero pezzi                                     | 30                    |
| Tipo                                             | HB7010-2              |
| Condizione di taglio                             | continuo              |
| Rompi-trucioli                                   | SS                    |
| Tipo di prodotto                                 | Inserto per tornitura |

## **Prodotti correlati**

No Shop URL available for: GG2419 150608

---