

**Inserto WNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 080408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2495 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Contenuto	252208 HB7010-2
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 415 mm/min
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2495 080408
