

**Formato convenienza Inserto per finitura DNMG 30 pezzi HB7020-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2420 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	250652 HB7020-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	DNMG110404
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2420 110404
