

**Calibro di profondità, Intervallo di misurazione: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418300 200
GTIN	4045197203649
Classe articolo	41Z

**Descrizione****Esecuzione:**

**Corsoio e nonio cromati opachi. Nonio regolabile.** Graduazione di facile lettura. **Superfici di contatto e di appoggio finemente lappate.** Con l'aiuto di ponti di appoggio supplementari (n. art. 418744), è possibile aumentare la lunghezza del ponte di base.

**Accessori speciali:**

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744 (180 – 320 mm).

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	0 - 200 mm
Risoluzione	1/20 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Sezione trasversale del corsoio	11×4 mm
Lunghezza nonio	39 mm
Imballaggio	Astuccio
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate

Taratura	A1
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

## Accessori

Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 180 mm	418744 180
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 320 mm	418744 320
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 260 mm	418744 260