

**Calibro di profondità, Intervallo di misurazione: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418300 300
GTIN	4045197203656
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Corsoio e nonio cromati opachi. Nonio regolabile. Graduazione di facile lettura. **Superfici di contatto e di appoggio finemente lappate.** Con l'aiuto di ponti di appoggio supplementari (n. art. 418744), è possibile aumentare la lunghezza del ponte di base.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari n. art. 418744 (180 – 320 mm).

Descrizione tecnica

Sezione trasversale del corsoio	11×4 mm
Lunghezza nonio	39 mm
Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Risoluzione	1/20 mm
Lunghezza base di appoggio	100 mm
Imballaggio	Astuccio
Scostamento di misura E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate

Taratura	A1
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300

Accessori

Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 260 mm	418744 260
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 320 mm	418744 320
Ponte di appoggio supplementare singolo Lunghezza base di appoggio 180 mm	418744 180