



Strumento per controlli di concentricità (senza comparatore), Altezza contropunte: 150mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	443000 150
GTIN	4030234000305
Classe articolo	46K

Descrizione

Esecuzione:**Supporto per comparatori:**

con regolazione micrometrica e foro di attacco 8 H7. Il braccio trasversale è regolabile in altezza e orientabile in tutte le direzioni.

Contropunte:

mobili. Contropunta sinistra con punta fissa, contropunta destra con punta mobile.

Banco di misura:

rettificato con precisione, con 2 scanalature a T. Per l'alloggiamento delle contropunte (tolleranza H7) o del supporto per comparatore.

Planarità a norma DIN 876/1.**Uso:**

Per misure di concentricità, rotondità, di parallelismo e di diametro.

Fornitura:

Banco di misura, supporto per comparatore. Contropunte senza prismi.

Descrizione tecnica

Ø Cannotti	22 mm
Lunghezza piastra base	700 mm
Larghezza piastra base	180 mm

Peso	38 kg
Precisione delle contropunte e supporti	±0,01 mm
Ø Colonna	22 mm
Altezza contropunte	150 mm
Distanza massima fra le punte	450 mm
Altezza asta	250 mm
Altezza complessiva senza supporto portacomparatore	250 mm
Lunghezza braccio trasversale	125 mm
Ø Braccio trasversale	16 mm
Larghezza cava H7	12 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Portata massima per coppia	20 kg
Tipo di prodotto	Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Accessori

Coppia di supporti per alberi senza centri Per altezza contropunte 100 mm	443160 100
Coppia di supporti per alberi senza centri, regolabili in altezza Per Ø Pezzo max. 65 mm	443050 65