

Garant

Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 160612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2916 160612
GTIN	4067263094128
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Numero pezzi	50
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Contenuto	250336 HB7130-2
Impiego principale	M
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2916 160612