


**Strumento per controlli di concentricità RPG, Per Ø Pezzo max.: 50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	443300 50
GTIN	2050001944733
Classe articolo	46L

**Descrizione****Esecuzione:**

Costruzione robusta dotata di supporti rotanti.

Modello RPG per i controlli di serie con 2 supporti oscillanti e 1 slitta di misura (ad eccezione della Dimensione 30).

**Uso:**

Per eseguire le operazioni di controllo sulle superfici esterne ed interne dei pezzi posti in rotazione.

**Precisione:**

Errore max. di concentricità **0,002 mm.**

**Fornitura:**

Sono incluse la chiave di servizio e la pietra per affilare (non sono compresi i comparatori).

**Accessori speciali:**

Slitte a croce per misurare superfici piane.

Slitte di misura con cannotti o prismi di appoggio.

Braccio snodato con supporto per comparatore.

Prismi di appoggio in metallo duro.

Azionamento elettrico regolabile.

Braccio articolato idraulico con bloccaggio.

**Nota:**

Tutti i tipi di apparecchi disponibili con altro tipo di rullo (rulli per cave o rulli cilindrici).

**Descrizione tecnica**

Lunghezza piastra base	400 mm
------------------------	--------

Ø Rulli	50 mm
Per Ø pezzo	4 - 50 mm
Larghezza piastra base	160 mm
Per Ø pezzo max.	50 mm
Tipo di rullo	Rulli cilindrici
Peso	11 kg
Tipo di prodotto	Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale