

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2823 070204
GTIN	4067263095422
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Contenuto	260452 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2823 070204