

**Mitutoyo**
**Micrometro, Intervallo di misurazione: 25-50mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420500 25-50
GTIN	4946368385631
Classe articolo	44A

## Descrizione

### Esecuzione:

**Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

### Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

## Descrizione tecnica

Esecuzione superficie di contatto	con riporto in metallo duro
Ø Stelo	6,35 mm
Risoluzione	0,01 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Passo vite angolare	1/50 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Taratura	B2

Limite di errore	2 $\mu$ m
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

## Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 25 mm	421100 25
---	-----------