



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 060204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3510 060204
GTIN	4067263096122
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	260142 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	CCMT 060204

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3510 060204