

Mitutoyo**Micrometro, Intervallo di misurazione: 75-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	75 - 100 mm
Esecuzione superficie di contatto	Con riporto in metallo duro
Ø Tamburo graduato	18 mm
Passo vite angolare	1/50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	B2

Limite di errore	3 μm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022050 100
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 100 mm	022040 100

Accessori

Asta di regolazione Lunghezza complessiva 75 mm	421100 75
---	-----------