

Garant

Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2917 160612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Contenuto	250336 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 mm/min
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2917 160612