

 Mahr**Micrometro, Intervallo di misurazione: 125-150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420410 125-150
GTIN	2050001053114
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:****Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.**

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

**Fornitura:**

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

**Descrizione tecnica**

Ø Stelo	6,5 mm
Ø Tamburo graduato	17,5 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	125 - 150 mm
Taratura	B2
Limite di errore	6 µm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022050 200
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022040 200