



Inserto CCMT per finitura 30 pezzi, HBT130, Dim.: 060202



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2617 060202
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 060202
Raggio di curvatura	0,2 mm
Contenuto	260082 HBT130
Impiego principale	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio a_p	0,1 - 1 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Rivestimento	TiCN
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2617 060202