

Mitutoyo

Micrometro, Intervallo di misurazione: 175-200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	420500 175-200
GTIN	4946368215006
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate.

Stelo temprato e rettificato.

Bloccaggio dello stelo a levetta.

Con frizione e rivestimento dell'arco isolanti.

Con tacche e cifre incise in nero, di facile lettura.

A partire da Dim. 100–125, con arco in ghisa verniciata.

Fornitura:

A partire da Dim. 25–50 inclusa 1 asta di regolazione.

Descrizione tecnica

Esecuzione superficie di contatto	Con riporto in metallo duro
Risoluzione	0,01 mm
Passo vite angolare	1/50 mm
Ø Tamburo graduato	18 mm
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	175 - 200 mm
Taratura	B2

Limite di errore	4 μm
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022050 200
Rapporto di taraturaMicrometro con asta di regolazione Intervallo di misurazione massimo 200 mm	022040 200