

Garant

Inserto DNMG per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 110404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2918 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	250652 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Impiego principale	M
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2918 110404