

**HOLEX****Micrometro a grande capacità centesimale, Intervallo di misurazione:  
150-300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420770 150-300
GTIN	4045197203908
Classe articolo	42B

**Descrizione****Esecuzione:**

Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Bloccaggio dello stelo a levetta. Grande tamburo graduato centesimale e frizione. Arco di misura in esecuzione leggera, verniciato a effetto martellato.

**Descrizione tecnica**

Numero di punte di contatto	6
Risoluzione	0,01 mm
Numero di aste di regolazione	6
Scala tamburo graduato	1/100 mm
Campo di misura degli steli	25 mm
Intervallo di misurazione	150 - 300 mm
Ø Tamburo graduato	25 mm
Ø Stelo	8 mm
Taratura	S3

Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 150-300 mm	020450 150-300
--	----------------