

Garant

Inserto DNMG per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 110408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2918 110408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Contenuto	250654 HB7120-1
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2918 110408