

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 11T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2823 11T308
GTIN	4067263095484
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260464 HB7020-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2823 11T308