

Garant

Inserto DNMG per finitura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2918 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Contenuto	250660 HB7120-1
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Scheda tecnica

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2918 150608