

Hartig

Micrometro di precisione grande con prolunga del blocchetto, Intervallo di misurazione: 600-700mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420920 600-700
GTIN	4250099610833
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta staffa in metallo leggero verniciata ad effetto martellato con protezione termica per le mani, dotata di frizione e dispositivo di serraggio. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Precisione migliore rispetto alla norma DIN 863. Grazie alla prolunga del blocchetto avvitabile, lappata e in metallo duro si raddoppia il campo di misura. Boccola graduata interna con scale per entrambi i campi di misura.

Vantaggi:

Campo di misura molto ampio. Dopo la sostituzione della prolunga del blocchetto, il micrometro è subito pronto all'uso. Non è necessaria alcuna asta di regolazione aggiuntiva. Lettura diretta di 1/100 mm sul tamburo di grandi dimensioni.

Fornitura:

Micrometro con 1 prolunga per blocchetti. Senza asta di regolazione.

Nota:

Esecuzioni con intervallo di misurazione fino a 2000 mm su richiesta.
Esecuzioni speciali su richiesta.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/100 mm
Campo di misura degli steli	50 mm
Peso	10 kg

Risoluzione	0,01 mm
Ø Stelo	10 mm
Ø Tamburo graduato	24 mm
Intervallo di misurazione	600 - 700 mm
Taratura	S3
Limite di errore	9 µm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 600-700 mm	020450 600-700
--	----------------