


Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 060204

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2619 060204
GTIN	4067263096238
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	CCMT 060204
Materiale da taglio	HM
Contenuto	260210 HBT130
Rivestimento	TiCN
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 3 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2619 060204