



Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HBT130, Dim.: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2619 09T308
GTIN	4067263096276
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 3 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,05 - 0,35 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Contenuto	260213 HBT130
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2619 09T308