

Hartig

Micrometro di precisione grande con prolunga del blocchetto, Intervallo di misurazione: 900-1000mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	420920 900-1000
GTIN	4250099610864
Classe articolo	46P

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta staffa in metallo leggero verniciata ad effetto martellato con protezione termica per le mani, dotata di frizione e dispositivo di serraggio. Superfici di contatto in metallo duro, finemente lappate. Precisione migliore rispetto alla norma DIN 863. Grazie alla prolunga del blocchetto avvitabile, lappata e in metallo duro si raddoppia il campo di misura. Boccola graduata interna con scale per entrambi i campi di misura.

Vantaggi:

Campo di misura molto ampio. Dopo la sostituzione della prolunga del blocchetto, il micrometro è subito pronto all'uso. Non è necessaria alcuna asta di regolazione aggiuntiva. Lettura diretta di 1/100 mm sul tamburo di grandi dimensioni.

Fornitura:

Micrometro con 1 prolunga per blocchetti. Senza asta di regolazione.

Nota:

Esecuzioni con intervallo di misurazione fino a 2000 mm su richiesta.
Esecuzioni speciali su richiesta.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/100 mm
Peso	18,2 kg
Intervallo di misurazione	900 - 1000 mm

Ø Stelo	10 mm
Ø Tamburo graduato	24 mm
Campo di misura degli steli	50 mm
Risoluzione	0,01 mm
Taratura	S3
Limite di errore	10 µm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri con prolunghe Intervallo di misurazione 900-1000 mm

020450 900-1000