



Inserto CCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3512 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Numero pezzi	50
Contenuto	260150 HB7140-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3512 09T304