

Garant

Inserto DNMG per finitura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2920 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Impiego principale	M
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	250660 HB7140-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2920 150608