

**Sede di nodo sferico Forma D, Per filettatura: M16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375355 M16
GTIN	4020772081904
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.

La forma D deve essere utilizzata solo su fori per consentire l'appoggio completo della rondella.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descrizione tecnica

Per filettatura	M16
Spessore h_3	6,2 mm
Ø Foro d_2	19 mm
Ø Esterno d_4	30 mm
Modello	6319D
Tipo di prodotto	Sede di nodo sferico

