

Garant**Inserto CCGT per lavorazioni medie 30 pezzi, HU7310, Dim.: 060204****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3804 060204
GTIN	4067263097358
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Contenuto	260142 HU7310
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Rivestimento	non rivestito
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	N
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,1 - 4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Avanzamento f	0,05 - 0,5 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CCGT 060204
Numero pezzi	30
Tolleranza	G

Scheda tecnica

Tipo	HU7310
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3804 060204