

**Garant**

**Squadra temprata, esecuzione piatta inossidabile, grado di precisione 00,  
Lunghezze dei fianchi: 75X50mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	450010 75X50
GTIN	4045197443946
Classe articolo	41G

**Descrizione****Esecuzione:**

**Massima precisione.** Lato lungo con bordi a doppio smusso.  
Interamente temprate, sottoposte a distensione. Coste rettificate e lappate, facce rettificate.

**Uso:**

Per controlli con procedure a fascio di luce.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza fianco corto	50 mm
Ortogonalità	0,003 mm
Sezione lati	15x4 mm
Lunghezza fianco lungo	75 mm
Norma	DIN 875/00
Materiale	Acciaio legato, INOX

Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F1
Tipo di prodotto	Squadra di precisione

## Servizi

Certificato DAkkSSquadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
Rapporto di taraturaSquadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 100 mm	025000 100