

**Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 110408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2423 110408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Contenuto	250654 HB7020-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	DNMG110408
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2423 110408
