

**Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 150604****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2423 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	160 - 400 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250658 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2423 150604
