

Garant

Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-1, Dimensione: 150604



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2921 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	250658 HB7120-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2921 150604