

Garant

Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-1, Dimensione: 150608



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2921 150608
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Contenuto	250660 HB7120-1
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2921 150608