

**Formato convenienza Inserto per finitura DNMG 50 pezzi HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2424 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 350 mm/min
Contenuto	250652 HB7035-2
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	DNMG110404
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2424 110404
