

Garant

Squadra a cappello inossidabile, grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 400X265mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	451040 400X265
GTIN	4045197444233
Classe articolo	41G

Descrizione**Esecuzione:**

Coste e facce rettificate. Superfici di riscontro rettificate. Squadra in acciaio inossidabile, interamente temprata e stabilizzata. Imballo protettivo idoneo per il trasporto.

Uso:

Per controlli e lavori di massima precisione.

Precisione:

Secondo **DIN 875 / 1**: tolleranza squadra, per la grandezza 100×70 è per es. pari a 0,015 mm.

Imballaggio: Custodia rigida

Taratura: F1

Ortogonalità: 0,03 mm

Sezione lati: 45×10 mm

Descrizione tecnica

Ortogonalità	0,03 mm
Sezione lati	45×10 mm

Lunghezze dei fianchi	400×265 mm
Taratura	F1
Norma	DIN 875
Accuratezza	1
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	015020 750
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkKS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	015600 750
Ritaratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025000 750
Certificato DAkKS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750

Accessori

Custodia di legno Per lunghezze dei fianchi 400X265 mm	451600 400X265
--	----------------