

**Mitutoyo**
**Micrometro digitale di precisione, Intervallo di misurazione: 0-25mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Classe articolo	44A

**Descrizione**
**Esecuzione:**
**Micrometro digitale di elevata precisione.**

Mandrino di precisione con trasduttore assoluto.

Speciale tamburo con frizione per forza di misura costante 7–9 N.

**Fornitura:**

Inclusa copertura a isolamento termico per la riduzione al minimo dell'influsso della temperatura e 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Descrizione tecnica**

Ø Superficie di contatto	3,2 mm
Ø Stelo	6,35 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Planarità delle superfici di misura	0,3 µm
Limite di errore	0,6 µm
Lettura	0,0001 mm
Lettura	0,000005 pollici
Taratura	B1
Numero di batterie contenute	1

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Porta USB
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

## Servizi

Rapporto di taratura Micrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25
Certificato DAkkS Micrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
--	---------------