

Garant

Inserto DNMG per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 110404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2922 110404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Numero pezzi	50
Contenuto	250652 HB7130-2
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2922 110404