

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media DNMG 30 pezzi
HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2425 110408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 110408
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Contenuto	250754 HB7010-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2425 110408
