


**Tassello ribassato rettificato, Misura cava b₁ della macchina: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375365 22
GTIN	4020772071615
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Battute rettificate, quindi tempi d'allestimento più brevi per attrezzature, morse e apparecchi ausiliari che debbano essere allineati parallelamente alle scanalature dei piani delle macchine utensili. Non è più necessario usare un comparatore.

Uso:

Questi tasselli vengono avvitati nelle scanalature di regolazione normalizzate, larghe 20 mm, dei dispositivi. Con la sostituzione dei tasselli, si può lavorare con ciascun dispositivo **su più macchine con scanalature di diversa larghezza.**

Materiale:

Acciaio C 15 temprato.

Precisione:

Dim. b = accoppiamento h6.

Nota:

Dim. 20 vedi n. art. 375370.

Descrizione tecnica

Lunghezza	32 mm
Misura cava b ₁ della macchina	22 mm
Per viti DIN 84, DIN 912	M6x16
Misura cava b ₂ del dispositivo	20 mm

Altezza H	12 mm
Modello	6322A
Tipo di prodotto	Tassello