

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media DNMG 30 pezzi
HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2425 150604
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	3,75 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	250760 HB7010-2
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2425 150604
