

**Sede di nodo sferico Forma G, Per filettatura: M10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	375360 M10
GTIN	4020772081997
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Forme C e D temprate, Forma G bonificata.

Uso:

Per il suo ampio diametro, la forma G è adatta anche per il serraggio tramite le asole delle staffe di bloccaggio.

Compensazione angolare fino a 3° se utilizzate insieme.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descrizione tecnica

Ø Foro d_2	12 mm
Spessore h_4	5 mm
Ø Esterno d_5	30 mm
Per filettatura	M10
Modello	6319G
Tipo di prodotto	Sede di nodo sferico

